

# udogodnienia i przyciski

endometr o wielu częstotliwościach

- odpowiedni do suchych i mokrych kanałów
- nie wymaga kalibracji i regulacji



# kontrola wzrokowa i słuchowa



podwójna kontrola pozycji pilnika

- kontrola wzrokowa i progresywna kontrola dźwiękowa z 4 poziomami głośności

**DENTSPLY**  
**MAILLEFER**

MAILLEFER INSTRUMENTS HOLDING S.À.R.L.  
CHEMIN DU VERGER 3  
CH-1338 BALLAIGUES  
SWITZERLAND

[www.dentsplymaillefer.com](http://www.dentsplymaillefer.com)

CE  
0459

Modyfikacje techniczne naszych produktów nie podlegają zgłoszeniom. Zdjęcia narzędzi nie mają charakteru kontraktowego. INL/F19.01138.PL/00/2013 - created 05/2013.

**DENTSPLY**  
**MAILLEFER**

**propex**•pixi™  
endometr



niewielki rozmiar. ogromne korzyści.

**+**  
**WE**  
**KNOW**  
**ENDO.**






wszędzie tam, gdzie jest potrzebny.

niewielki rozmiar.  
ogromne korzyści.

- zajmuje niewiele miejsca podczas leczenia, przechowywania i przewożenia
- a jednocześnie
- zachowuje dokładność i niezawodność



## propex•pixi™ dane dotyczące pracy z narzędziem



Pilnik jest wprowadzany do kanału  
**1 podwójny sygnał**



Pilnik znajduje się w strefie przywierzchołkowej od „2,0” do „1,5”  
**Sygnał przerywany**



Strefa wierzchołkowa od „1,0” do „0,0”  
**APEX: «0.0»  
Sygnał ciągły**



**OVER**  
Pilnik przekroczył wierzchołek kanału  
**Sygnał przerywany o dużej częstotliwości**



**Uwaga:**  
Skala od „2,0” do „0,0” nie odzwierciedla odległości mierzonej w mm – wskazuje postęp pilnika w kierunku wierzchołkowym.

## propex•pixi™



**propex•pixi™**  
zestaw zawiera 1 długi przewód pomiarowy, 1 zaczep, 2 elektrody bierne na wargi i 1 ładowarkę uniwersalną  
NR KAT. A 1030 000 00 100

krótki przewód pomiarowy **propex•pixi™**  
55 cm  
NR KAT. A1031 000 00 100

długi przewód pomiarowy **propex•pixi™**  
130 cm  
NR KAT. A1031 000 00 300

ładowarka uniwersalna **propex•pixi™**  
NR KAT. A1031 000 00 200

akcesoria **propex®**

- elektroda bierna na wargi, 5 szt.  
NR KAT. A1029 000 00 300

- zaczep, 2 szt.  
NR KAT. A1029 000 00 400

- widelki, 2 szt.  
NR KAT. A1029 000 00 600

urządzenie **propex•pixi™** jest zasilane przez akumulator NiMH – AAA 1,2 V 1000 mAh firmy GP Batteries lub inny dostępny w sprzedaży